



Latex Pro

Ambidestri, senza polvere, con finitura esterna granitiforme per una miglior presa. Sono più spessi, più lunghi e più resistenti di un tradizionale guanto monouso, del quale conservano comunque la destrezza e la flessibilità, e soddisfano le esigenze di tutti quelle professioni che necessitano di un guanto che sia economico, ma allo stesso tempo resistente e sensibile. Eccellente comfort e qualità. Sono idonei anche per il contatto con alimenti.

Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - III categoria, CE 0120 ai sensi D.Lgs. 475/92 in attuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE.

Attestato di certificazione CE: **SGS GB08/75813**

GUANTI » MONOUSO » LATTICE

Latex Pro

Cod. **390040**

Guanto 100% lattice naturale AQL 1.5

Specifiche:

- Monouso e ambidestri
- Senza polvere
- Spessore 0,28 mm
- Finitura esterna granitiforme
- Qualità extra
- Elevata resistenza, destrezza e flessibilità
- Modello lungo (30 cm ca.)
- Idonei al contatto alimentare

Scatola da 50 pezzi

Cartone da 10 scatole

Campi d'impiego:

- Lavorazione / trasformazione alimentare
- Manipolazione prodotti ortofrutticoli
- Macelli / Avicoltura / Industria ittica
- Catering / Mense / Distribuzione alimentare
- Pulizie leggere
- Utilizzo generico in vari ambiti

Info Tecniche

Articolo	LATEX PRO
Codice	390040
Modello polso	bordino arrotolato salvagoccia
Lunghezza ca.	cm 30 (tg. L)
Colore	blu
Taglie (EN 420)	S (6), M (7), L (8), XL (9)
Categoria	Protezione dell'utilizzatore dal contatto con i prodotti chimici liquidi e i microrganismi Protezione del prodotto manipolato

Certificazioni



CONFORME A:
REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011 – REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 – DIRETTIVA 85/572/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE.
Utilizzo previsto con temperature d'esercizio non superiori a 40°C (20°C per Iso-ottano) e per un tempo massimo di 2 ore (30 minuti per Iso-ottano).

Certificazioni e test

Il guanto **LATEX PRO** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- **TEST EN 420** (Requisiti generali dei guanti di protezione)
- **TEST EN 388** (Resistenza contro rischi meccanici)
- **TEST EN 374-1/2** (Resistenza alla penetrazione da parte dei prodotti chimici e dei microrganismi)
- **TEST di migrazione globale** (Idoneità al contatto alimentare) in conformità alla Direttiva Europea 85/572/CEE e successive modifiche.

EN 420 - Guanti di protezione - Requisiti generali

	Livello di prestazione
Destrezza	5

EN 388 - Guanti di protezione contro rischi meccanici

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Abrasioni	0
Taglio da lama	0
Lacerazione	0
Perforazione	0



Resistenza alla penetrazione (EN 374-2)

Guanti impermeabili all'acqua e bassa protezione chimica

Test di perdita d'aria	Superato
Test di perdita d'acqua	Superato



Protezione contro microrganismi

Livello di prestazione	2
Livello di collaudo	G1
Livello di qualità accettabile (LQA)	1.5

Resistenza alla permeazione dei prodotti chimici (EN 374-3) - Rischio chimico

Test di permeazione

Elenco dei prodotti chimici e dei livelli di prestazione

Prodotto chimico	Indice di permeazione	Tempo di passaggio (min.)
Acido solforico 96%	3	60
Iodossido di sodio 40%	6	480

Il guanto **LATEX PRO** è stato sottoposto ad alcuni test di permeazione con diversi prodotti chimici. Il guanto ha superato tutti i test con le sostanze sopra riportate ma non è risultato conforme ai requisiti della norma EN 374-3 (l'indice di permeazione di almeno 3 prodotti chimici testati, scelti tra quelli della lista di prova della norma EN 374-1, non ha raggiunto almeno il livello 2).

Per questo motivo non può essere marcato con il pittogramma del rischio chimico, pur restando un guanto idoneo al contatto con i prodotti chimici di cui sopra, per i tempi indicati.

L'intero processo di produzione e commercializzazione del prodotto è certificato **ISO 9001**.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature, ecc...

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa.

Conservazione

I guanti sono confezionati in scatole di cartone.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.

I guanti devono essere sostituiti al termine del loro utilizzo essendo "monouso" e pertanto non possono essere sottoposti ad operazioni di manutenzione.

Note

I guanti usati possono essere contaminati da prodotti chimici o biologici, smaltire in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

L'uso di questi guanti è sconsigliato a soggetti con riconosciuta sensibilità ai prodotti di gomma o di lattice. Se viene notata una reazione allergica, sospenderne l'uso e rivolgersi a un medico.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.

OUR HANDS ARE THE MOST IMPORTANT WORK TOOL

www.boxerline.com



Boxerline by NWNeri